
Kit de démarrage maître IO-Link - PROFINET



STARTER KIT IO-LINK

l'article est fourni sans logiciel de paramétrage L'article peut être commandé une fois par client



ϵ

Données mécaniques		
Poids	[g]	627,5
Accessoires		
Fourniture		Maître IO-Link StandardLine, PROFINET, AL1100
		Alimentation, 230 V / 24 V (M12), E30080
		câble Ethernet M12 - RJ45; 0,5 m, E12490
		Câble de connexion M12 - M12; 0,6 m, EVC041
		Détecteur de distance optique, O5D150
		Logiciel de paramétrage, LR DEVICE (USB), QA0011
Remarques		
Remarques		Pour plus d'informations, voir les fiches techniques et les notices d'utilisation des composants indiqués.
Remarques		l'article est fourni sans logiciel de paramétrage; L'article peut être commandé une fois par client
Unité d'emballage		1 pièces