




Set di automazione AS-i per attuatori pneumatici

Added Value package AS-i T5



Caratteristiche del prodotto	
Funzione uscita	PNP
Distanza di commutazione [mm]	4
Dati elettrici	
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	160
Tensione di esercizio AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" secondo cULus)
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 1
Ingressi	
Numero degli ingressi digitali	2
Uscite	
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	PNP
Campo di rilevamento	
Distanza di commutazione [mm]	4
Parametri AS-i	
Versione AS-i	2.1



Set di automazione AS-i per attuatori pneumatici

Added Value package AS-i T5

Profilo AS-i		S-7.A.E
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	A.E

Dati meccanici

Peso	[g]	900,95
Montaggio		montaggio non schermato
Distanza tra i fori	[mm]	130
Altezza albero azionamento valvola	[mm]	30

Accessori

Fornitura	Sensore doppio con comando attuatore: 1, AC2316
	Camme: 1, E17328
	Elettrovalvola: 1, Bürkert 428623
	silenziatore: 2, 780780N
	Derivazione per cavo piatto: 1, E75471
	Cavo di collegamento: 1, E10845

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Collegamento elettrico - Presa



Uscite

3	tensione esterna -
4	Uscita di commutazione 1 +

Collegamento elettrico - connettore



Collegamento

Collegamento

1	AS-i +
3	AS-i -