AC1007

PLC AS-i

Contr 1MSTR 1RS485

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 interfaccia seriale RS485

Applicazione		
Applicazione		piccolo sistema di controllo per l'elaborazione del segnale
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	22...30 DC; (24 DC ; secondo PELV)
Capacità di isolamento	[V]	500
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	80
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Separazione del potenziale		si
Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Interfacce		
RS232		
Velocità di trasmissione		4800...62400 Baud
Tipo di connettore		SUB-D
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95
Grado di protezione		IP 20

AC1007

PLC AS-i

Contr 1MSTR 1RS485

Test / Certificazioni		
Sollecitazione a shock/ vibrazioni	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i	M1	
Certificato AS-i	22503	
Dati meccanici		
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Materiali	alluminio	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	controllo funzione	2 x LED, rosso
		2 x LED, verde
		2 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		

Morsetti a vite: 5 x

Collegamento