


AC1146



Modulo AS-i di diagnostica

AS-i Tuner IP67



- 1 Pulsante di sintonizzazione
- 2 Selettore ripartitore AS-i M12
- 3 LED



Applicazione

Applicazione

Strumento diagnostico per AS-i

Dati elettrici

Tensione nominale DC	[V]	26,5...31,6
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	60
Protezione da inversione di polarità		si
Monitoraggio della sottotensione		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni


MTTF	[anni]	140
------	--------	-----

AC1146



Modulo AS-i di diagnostica

AS-i Tuner IP67

Dati meccanici		
Peso [g]	199,2	
Materiali	PBT	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	avvertenza	LED, giallo
	errori	LED, rosso
Accessori		
Accessori opzionali	Base di montaggio:, AC5000	
Osservazioni		
Osservazioni	Nessun indirizzamento necessario Capacità di corrente della presa di distribuzione AS-i max. 1 A	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
pin di contatto per base modulo, FK:		
Connettore: M12; codifica: A		
		
1	ripartitore AS-i M12	
3	AS-i + AS-i -	