


Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 connettore di indirizzamento
2 LED

**Dati elettrici**

Tensione di esercizio	[V]	19,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	100
Protezione da inversione di polarità		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado di protezione		IP 30

Test / Certificazioni

EMC	IEC 62026-2	
-----	-------------	--

Parametri AS-i

Versione AS-i		3.0
Modalità di indirizzamento esteso		si
Profilo AS-i		S-B.A.5
Configurazione I/O AS-i	[hex]	B
Codice ID AS-i	[hex]	A.5

Dati meccanici

Peso	[g]	98,5
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN
Dimensioni	[mm]	83 x 22 x 45
Materiali		PBT

AC1155



Gateway AS-i / RS485

AS-i / RS-485 Gateway

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	cortocircuito	LED, rosso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	non collegato
TxD	non collegato
RxD	non collegato