AC1306

Gateway AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC1366

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 visualizzatore

Applicazione		
Applicazione		sistema di controllo decentralizzato; Gateway PROFIBUS DP
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	24 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di isolamento	[V]	500
Corrente assorbita	[mA]	< 500
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	10
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Numero di master AS-i		2
Separazione del potenziale		si
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		RS232; PROFIBUS

AC1306

Gateway AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS			
Standard di trasmissione			EN 50170
Velocità di trasmissione			12 MBaud
Protocollo			Profibus DP
Tipo di utilizzo			trasmissione dati
Nota per le interfacce			Funzione di diagnostica
RS232			
Numero delle interfacce RS232			1
Velocità di trasmissione			9600...115200 Baud
Tipo di connettore			RJ11
Tipo di utilizzo			Programmazione
Nota per le interfacce			separazione galvanica
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]		0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]		-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]		95
Grado di protezione			IP 20
Parametri AS-i			
Versione AS-i			2.1
Profilo AS-i			M3
Certificato AS-i			61104
Dati meccanici			
Peso	[g]		557
Corpo			corpo per montaggio su guida DIN
Materiali			alluminio; lamiera di acciaio zincato
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	3 x LED, rosso
			3 x LED, verde
			3 x LED, giallo
			Display LCD grafico
Osservazioni			
Quantità			1 pezzo

AC1306

Gateway AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Collegamento elettrico

Collegamento