




Modulo AS-i per quadro elettrico

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4
Campo di misura [°C]	-200...850

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 90

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4
------------------------------------	-----------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	1
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si
Risoluzione ingresso analogico	16 / 0,1 °C

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Campo di misura/regolazione

Campo di misura [°C]	-200...850
----------------------	------------

AC2606



Modulo AS-i per quadro elettrico

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado di protezione		IP 20
Parametri AS-i		
Profilo AS-i		S-7.1
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	1
Dati meccanici		
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila	
Materiali	PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali	display LCD:, E70206	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Morsetti a vite:		
Collegamento		

