


Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DO R C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2258

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 60
Capacità di corrente totale [A]	6

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite relè: 4
------------------------------------	-----------------------------

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Campo di tensione DC [V]	24
Campo di tensione AC [V]	240
Capacità di corrente per uscita [mA]	2500
Numero delle uscite relè	4
Separate elettricamente	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Grado di protezione	IP 20

Test / Certificazioni


EMC	EN 50295
	EN 50178



Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DO R C

Parametri AS-i		
Profilo AS-i		S-8.0
Configurazione I/O AS-i	[hex]	8
Codice ID AS-i	[hex]	0
Dati meccanici		
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila
Dimensioni	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiali		PA; PVC
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Funzionamento	LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali		Connettori COMBICON:, E70198
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
COMBICON:		
Collegamento		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Alimentazione esterna + (DC) / L1 (AC)
N	Alimentazione esterna - (DC) / N (AC)
O1...O4	Uscita di commutazione attuatore 1...4