

AC2010




Modulo AS-i con pulsante luminoso

Moduloberteil aktiv,

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2018

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Etichetta
- 2 pulsante / LED verde
- 3 pulsante / LED rosso



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 55

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Profilo AS-i	S-3.F				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	3			
Codice ID AS-i	[hex]	F			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	pulsante	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

AC2010



Modulo AS-i con pulsante luminoso

Moduloberteil aktiv,

Dati meccanici	
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo
Materiali	PBT
Osservazioni	
Osservazioni	I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario. Corpo e pulsante sono etichettabili.
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
pin di contatto per base modulo, FK / PG:	