




Modulo AS-i universale

EMS/Module/4DI/CCT



1 Etichetta



Applicazione		
Applicazione	montaggio in campo	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	200
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4	
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali	4	
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP	
Alimentazione degli ingressi	AS-i	
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	160
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 3
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60



Modulo AS-i universale

EMS/Module/4DI/CCT

Grado di protezione		IP 65				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profilo AS-i		S-0.0.F				
Configurazione I/O AS-i [hex]		0				
Codice ID AS-i [hex]		0.F				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		cablaggio	I-1	I-2	I-3	I-4
Dati meccanici						
Peso [g]		182				
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo				
Materiali		PA 6-GF30; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento			LED, verde	
		errori			LED, rosso	
		Commutazione			LED, giallo	
Collegamento elettrico						
Collegamento del modulo		Cavi piatti				
Osservazioni						
Quantità		1 pezzo				
Collegamento elettrico						
Gabbia a molla:						
pin di contatto per base modulo, FK / PG:						