

# AC2086




## Modulo AS-i con pulsante luminoso

c2S-Module 2BI 2LO

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2396

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Etichetta
- 2 LED
- 3 pulsante 2 / LED 2
- 4 pulsante 1 / LED 1



Applicazione	
Modello	Cappucci colorati confezionabili
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	55
Ingressi	
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67
Test / Certificazioni	
EMC	EN 50295



## Modulo AS-i con pulsante luminoso

c2S-Module 2BI 2LO

Parametri AS-i					
Versione AS-i	2.1				
Modalità di indirizzamento esteso	si				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profilo AS-i	S-B.A.E				
Configurazione I/O AS-i [hex]	B				
Codice ID AS-i [hex]	A.E				
Certificato AS-i	49201				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	pulsante	-	-	1	2
Dati meccanici					
Peso [g]	104				
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo				
Materiali	PBT				
Elementi di indicazione e comando					
Indicazione	Funzionamento	LED, verde			
	errori	LED, rosso			
	pulsante	2 x LED, bianco			
Accessori					
Fornitura	supporto dei cappucci a pressione: 2				
	tappi colorati: 2, rosso				
	2, verde				
	2, giallo				
	2, blu				
	2, bianco				
Osservazioni					
Osservazioni	I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario.				
	Corpo e pulsante sono etichettabili.				
Quantità	1 pezzo				
Collegamento elettrico					
pin di contatto per base modulo, FK / PG:					