


# AC2087



## Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Etichetta
- 2 LED
- 3 pulsante / LED
- 4 interruttore a chiave



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	55

### Ingressi

Alimentazione degli ingressi	AS-i
------------------------------	------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 40; (con calotta protettiva: IP 54)

### Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

### Parametri AS-i

Versione AS-i	2.1
Modalità di indirizzamento esteso	si
AS-i master profile	M2; M3; M4
Profilo AS-i	S-B.A.E
Configurazione I/O AS-i [hex]	B

# AC2087



## Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Codice ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificato AS-i		49202			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	cablaggio	non utilizzato	LED	interruttore a chiave	pulsante

Dati meccanici	
Peso	[g] 117,5
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso

Osservazioni	
Osservazioni	I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario. Corpo e pulsante sono etichettabili.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico	
pin di contatto per base modulo, FK / PG:	