

AC2088




Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS-Module 2BI 2LO

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2398

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Etichetta
- 2 LED
- 3 pulsante 2 NO / verde
- 4 pulsante 1 NC / rosso



Applicazione

Applicazione: montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	55

Ingressi

Alimentazione degli ingressi: AS-i

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC: EN 50295

Parametri AS-i

Versione AS-i: 2.1



Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS-Module 2BI 2LO

Modalità di indirizzamento esteso	si				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profilo AS-i	S-B.A.E				
Configurazione I/O AS-i [hex]	B				
Codice ID AS-i [hex]	A.E				
Certificato AS-i	49203				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	pulsante	-	-	1	2

Dati meccanici

Peso [g]	97
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso

Accessori

Accessori opzionali	Dispositivo per l'estrazione delle teste luminose:, E70206
---------------------	--

Osservazioni

Osservazioni	I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario. Corpo e pulsante sono etichettabili.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG: