

AC2210




Modulo AS-i per quadro elettrico

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2257

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Presa di indirizzamento



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 235
Capacità di corrente totale	[A]	6
Watchdog integrato		si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4
------------------------------------	--

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4; (bidirezionale)
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Tensione di alimentazione	[V] 20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA] 200
Corrente di ingresso High	[mA] > 5
Corrente di ingresso Low	[mA] < 1,5
Livello di commutazione High	[V] > 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si



Modulo AS-i per quadro elettrico

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Uscite		
Modello elettrico	AS-i	
Numero delle uscite digitali	4	
Circuito	PNP	
Campo di tensione DC [V]	10...30; (secondo PELV)	
Capacità di corrente per uscita [mA]	2000	
Resistente a cortocircuito	si	
Separate elettricamente	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Grado di protezione	IP 20	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50295	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i	S-7.0	
Configurazione I/O AS-i [hex]	7	
Codice ID AS-i [hex]	0	
Certificato AS-i	05001	
Dati meccanici		
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN	
Materiali	PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Funzionamento	LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Collegamento		

