


AC2215



Ripetitore AS-i

SmartLine25 AS-i Repeater

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 connettore COMBICON con morsetti a vite opzionale



Applicazione

Applicazione Prolungamento della rete AS-i di 100 m

Dati elettrici

Tensione nominale DC [V] 26,5...31,6

Max. corrente assorbita da AS-i [mA] 2

Monitoraggio della sottotensione no

Uscite

Modello elettrico AS-i

Separate elettricamente si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] 0...55

Grado di protezione IP 20

Test / Certificazioni

EMC EN 50295

Dati meccanici

Corpo Montaggio su guida DIN

Materiali PA 6.6

AC2215



Ripetitore AS-i

SmartLine25 AS-i Repeater

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Funzionamento	2 x LED, verde
	cortocircuito	2 x LED, rosso

Osservazioni

Osservazioni	Alcuno indirizzamento dello schiavo non e' utilizzato per la prolunga AS-i.	
	Il numero totale di schiavi per fascio resta invariato.	
	Nessun parametro e' necessario.	
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico

Collegamento



A1+	AS-i + stringa 1
A1-	AS-i - stringa 1
A2+	AS-i + stringa 2
A2-	AS-i - stringa 2