


AC2381



Modulo AS-i con pulsante luminoso

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo; settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	80
Ingressi	
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Uscite	
Modello elettrico	AS-i
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...80
Grado di protezione	IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 62026-2



Modulo AS-i con pulsante luminoso

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

Parametri AS-i					
Versione AS-i	2.11; 3.0				
Modalità di indirizzamento esteso	si				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profilo AS-i	S-B.A.E				
Configurazione I/O AS-i [hex]	B				
Codice ID AS-i [hex]	A.E				
Certificato AS-i	135301				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	LED 1 rosso	DO-0	-	-	-
	LED 2 verde	-	DO-1	-	-
	pulsante 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	pulsante 2	-	-	-	DI-3 (NO)
Dati meccanici					
Peso [g]	276,55				
Tipo di montaggio	montaggio a vite				
Dimensioni [mm]	118 x 50 x 47				
Materiali	acciaio inox				
Elementi di indicazione e comando					
Indicazione	Funzionamento	LED, verde			
	errori	LED, rosso			
Elementi di comando	2	tasti funzione retroilluminati programmabili			
Collegamento elettrico					
Collegamento del modulo	M12				
Osservazioni					
Osservazioni	I pulsanti (RAFI serie RAFIX22) offrono protezione da contatto involontario.				
Quantità	1 pezzo				
Collegamento elettrico					
1	AS-i +				
3	AS-i -				