


AC2388



Modulo AS-i con pulsante luminoso

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	55
Ingressi	
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67
Test / Certificazioni	
EMC	EN 61000-6-2 EN 62026-2
Parametri AS-i	
Versione AS-i	2.11; 3.0
Modalità di indirizzamento esteso	si
AS-i master profile	M2; M3; M4



Modulo AS-i con pulsante luminoso

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Profilo AS-i	S-7.A.E				
Configurazione I/O AS-i [hex]	7				
Codice ID AS-i [hex]	A.E				
Certificato AS-i	133801				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	pulsante 1	DI-0	-	-	-
	pulsante 2	-	DI-1	-	-

Dati meccanici

Peso [g]	133
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiali	PA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
Elementi di comando	2	tasti funzione retroilluminati programmabili


Collegamento elettrico

Collegamento del modulo	M12
-------------------------	-----

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico



1	AS-i +
3	AS-i -