


Base di montaggio per moduli AS-i

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 catenaccio

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

Uscite

Modello elettrico AS-i

Carico del contatto < 4 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete

Dimensioni [mm] 45 x 82,5 x 33

Materiali PBT

Osservazioni

Osservazioni fino a 4 uscite pressacavo per qualsiasi derivazione a T e a croce

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...2,5 mm²