


AC5031



Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-BASE RC ST SET



1 catenaccio

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

Uscite

Modello elettrico AS-i
Carico del contatto < 4 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Peso [g] 115,2
Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete
Materiali PBT

Accessori

Fornitura guarnizioni per cavo piatto: 2, NBR
Pressacavi: 3
Cappucci di protezione: 3
dadi esagonali: 4
Accessori opzionali coperchio:, per modulo AS-i, AC3000
inserto per morsetti a vite:, AC5007

Osservazioni

Osservazioni fino a 4 uscite cavo M20 per qualsiasi derivazione a T e a croce
Quantità 1 pezzo

AC5031



Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-BASE RC ST SET

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...2,5 mm²