


AC5101



Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-BASE RC ST



1 catenaccio

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

Uscite

Modello elettrico AS-i

Carico del contatto < 4 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Peso [g] 70,5

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete

Dimensioni [mm] 45 x 82,5 x 33

Materiali PBT

Accessori

Accessori opzionali coperchio:, per modulo AS-i, AC3000
inserto per morsetti a vite:, AC5007

Osservazioni

Osservazioni fino a 4 uscite cavo M20 per qualsiasi derivazione a T e a croce
Per il montaggio su una guida DIN svitare la vite di bloccaggio con un utensile appropriato (es. cacciavite).

Quantità 1 pezzo

AC5101



Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-BASE RC ST

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...2,5 mm²