

AC5213



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DO-Y IP67



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	50
Capacità di corrente totale [A]	4
Watchdog integrato	si
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 4
Uscite	
Numero delle uscite digitali	4
Circuito	PNP
Campo di tensione DC [V]	15...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto)
Capacità di corrente per uscita [mA]	2000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 40 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a cortocircuito	si
Separate elettricamente	si
Alimentazione dell'attuatore delle uscite	AUX
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DO-Y IP67

Test / Certificazioni					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[anni]	201			
Parametri AS-i					
Versione AS-i	2.11; 3.0				
Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento				
Modalità di indirizzamento esteso	no				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profilo AS-i	S-8.0.E				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	8			
Codice ID AS-i	[hex]	0.E			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Uscita	1	2	3	4
	Presa	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	pin	4	2 4	4	2 4
Dati meccanici					
Peso	[g]	183,5			
Tipo di montaggio	cavi piatti AS-i per connessione diretta				
Materiali	PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato				
Elementi di indicazione e comando					
Indicazione	Funzionamento	LED, verde			
	errori	LED, rosso			
	Commutazione	LED, giallo			
Collegamento elettrico					
Collegamento del modulo	Cavi piatti				
Accessori					
Fornitura	Base di montaggio				
Accessori opzionali	Cappuccio di protezione: M12, E73004				
Osservazioni					
Quantità	1 pezzo				


Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DO-Y IP67

Collegamento elettrico

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i ; orientamento possibile in tre direzioni

Collegamento



Connettore: M12

	Uscite
	Presa O-1/2
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 2
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 1
5	non collegato
	Presa O-2
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 2
5	non collegato
	Presa O-3/4
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 4
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 3
5	non collegato
	Presa O-4
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 4
5	non collegato