

# CR2032



## Modulo I/O per macchine mobili


R360/METAL-MODULE/II/8/O/8

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: CR2042

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

Non utilizzare per nuovi progetti.



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...32 DC

### Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite 16

Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 8; Numero degli ingressi analogici: 4; Numero delle uscite digitali: 8

### Ingressi

Numero degli ingressi digitali 8

Numero degli ingressi analogici 4

Ingresso analogico corrente [mA] 0...20

Ingresso analogico tensione [V] 0...32

### Uscite

Numero delle uscite digitali 8

Numero delle uscite PWM 4

# CR2032



## Modulo I/O per macchine mobili

R360/METAL-MODULE/I/8/O/8

Software / Programmazione	
Opzioni di parametrizzazione	funzioni di ingresso/uscita
Interfacce	
Numero delle interfacce CAN	1
Test / Certificazioni	
MTTF [anni]	155
Dati meccanici	
Peso [g]	1751,3
Dimensioni [mm]	39 x 77 x 227
Osservazioni	
Note	Non utilizzare per nuovi progetti.
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Connettore: 1 x M12	