CR3001

Convertitore del segnale analogico PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Applicazione		
Modello		modulo scheda
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	24...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 20
Protezione da inversione di polarità		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 1
Ingressi		
Numero degli ingressi PWM		1
Ingressi in frequenza PWM	[Hz]	122; (24 V DC segnale PWM)
Uscite		
Numero delle uscite analogiche		1
Uscita analogica tensione	[V]	0...5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Dati meccanici		
Peso	[g]	37
Dimensioni	[mm]	49 x 30 x 15
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		

Morsetti a vite: 2,5 mm²

Ingresso	
rosso	+24 V DC
nero	PWM IN
blu	GND

CR3001

Convertitore del segnale analogico PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Uscita	
nero	0-5 V
blu	GND

diagrammi e curve