




Amplificatore switching

N605/230VAC/0,8A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN1020

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Tensione di uscita	[V]	set
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	5
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	0,8
Numero circuiti della corrente di uscita		1

Uscite

Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Grado di protezione		IP 40

Dati meccanici

Materiali	plastica
-----------	----------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Tensione di uscita	2 x LED, verde
-------------	--------------------	----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

DN0501



Amplificatore switching

N605/230VAC/0,8A

Collegamento elettrico

morsetti: ...4 mm²

Collegamento

