

DN0512




Amplificatore switching

N605/110VAC/0,8A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN1020

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Tensione di uscita	[V]	set
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	5
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	0,8
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Uscite		
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Grado di protezione		IP 40
Dati meccanici		
Materiali		plastica
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Tensione di uscita	2 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo



Amplificatore switching

N605/110VAC/0,8A

Collegamento elettrico

Morsetti: ...4 mm²

Collegamento

