

DN0001



Amplificatore switching

N600/230VAC/0,1A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN0210

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available



Caratteristiche del prodotto

Corpo corpo per montaggio su guida DIN

Applicazione

Applicazione corrente di alimentazione e analisi del segnale

Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	< 230
Tolleranza della tensione nominale	[%]	10
Tolleranza della tensione nominale 2	[%]	10
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Energia ausiliaria per sensori DC	[V]	24; (± 5 %, ≤ 100 mA)

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite relè: 1

Uscite

Numero delle uscite relè 1
Carico del contatto 8 A / 1250 VA / 250 V AC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [$^{\circ}$ C] 0...50
Grado di protezione IP 40



Amplificatore switching

N600/230VAC/0,1A

Grado di protezione morsetti	IP 20
------------------------------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	0,43
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Materiali	plastica	

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	LED, rosso
	Funzionamento	1 x LED, verde

Collegamento elettrico

Morsetti: ...4 mm²

Collegamento

