


# DN2112



## Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	< 230
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Tensione di ingresso DC	[V]	210...375
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	85...132 / 176...264
Classe di isolamento		I; (IEC 61140)
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	20
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 20
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	1...5
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	4
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Max. ondulazione residua	[%]	0,1
Derating	[W/K]	3 (60...70 °C)

### Uscite

Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si

# DN2112



## Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-10...60
Grado di protezione		IP 20
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dati meccanici		
Peso [g]		696
Tipo di montaggio		guida DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensioni [mm]		131 x 65 x 107
Materiali		alluminio
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Tensione di uscita	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Morsetti: 1.5...6 mm <sup>2</sup>		
Collegamento		

