DV2500

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con comando IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket





Applicazione		
Applicazione		segnalazione delle condizioni della macchina
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC	[V]	24
Corrente assorbita	[mA]	< 200
Ingressi		
Corrente di ingresso High	[mA]	6
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		IO-Link

DV2500

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con comando IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Modo SIO		si	
Classe richiesta per porta master		A	
Min. tempo di ciclo del processo	[ms]	3,2	
DeviceID supportati		**Modo operativo**	**DeviceID**
		default	841
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...75	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90	
Pressione dell'aria	[kPa]	< 106	
Max. altezza s.l.m.	[m]	2000	
Grado di protezione		IP 65	
Dati meccanici			
Peso	[g]	586	
Tipo di montaggio		base di montaggio	
Dimensioni	[mm]	Ø 70 / L = 344	
Materiali		Corpo: ABS; Lenti: PC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		segmento LED	5 x 4 LED
Accessori			
Accessori opzionali		supporto di base, E89060	
		supporto da parete, E89061	
		Adattatore di montaggio, E89063	
		staffa con uscita laterale del cavo, E89064	
		tubo di montaggio, E89065	
		tubo di montaggio, E89066	
		tubo di montaggio, E89067	
Osservazioni			
Osservazioni		Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso.	
Quantità		1 pezzo	

DV2500

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con comando IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: M12; codifica: A



1	UB+
2	non collegato
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrammi e curve

montaggio a parete



DV2500

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con comando IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

montaggio della base