


E3M133



Cavo di collegamento con connettore femmina

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Applicazione

Particolarità contatti dorati; Idoneità della catena portacavi

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 603

Dimensioni [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso

Idoneità della catena portacavi si

Idoneità della catena portacavi Raggio di curvatura con installazione fissa ≥ 30 mm

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, nero, \varnothing 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato

E3M133



Cavo di collegamento con connettore femmina

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Collegamento

