


E3M161



Cavo di collegamento

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Applicazione	
Particolarità	cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello	per sensore 3D con uscita video analogica PAL
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 25 AC / < 60 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-10...70
Grado di protezione	IP 67; IP 69K
Dati meccanici	
Peso [g]	92,2
Materiali	PUR nero; anello di tenuta: FKM; pins di contatto: CuSn6 nichelato e zincato
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	Raggio di curvatura con installazione fissa ≥ 60 mm
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E3M161




Cavo di collegamento

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, nero, Ø 6 mm, schermato; 2 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

