E10410

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità		cavo schermato
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento		III
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10410

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010G04

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco