

E10422




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0002A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC007
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU trasparente
Materiale corpo		TPU, trasparente
Materiale dado		ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10422



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0002A04

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco