




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [V] | 10...30 DC |
|-----------------------|-----|------------|

Uscite

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Modello elettrico | PNP |
|-------------------|-----|

Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione  |      | IP 67    |

Dati meccanici

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiali       | TPU trasparente    |
| Materiale corpo | TPU, trasparente   |
| Materiale dado  | 1.4404 (AISI 316L) |

Osservazioni


|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm



# E10433



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0010E03

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | nero    |
| BN = | marrone |
| BU = | blu     |