



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH040MSS0006A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 6 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		
Collegamento elettrico - Presa		

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10434



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0006A04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco