


E10435



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0015A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 15 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10435



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0015A04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco