E10452

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0015E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		TPU trasparente
Materiale corpo		TPU, trasparente
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 15 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm

E10452

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0015E03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu