



Cavo di collegamento


VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



E10465



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1,5 m, PUR / PVC, arancione; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

