




Connettore integrato

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 55 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Filettatura da incasso PG 13.5

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato




E10472



Connettore integrato

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Collegamento



BN = Colori dei fili conduttori :
BU = marrone
 blu