



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0003F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materiali	TPU trasparente
-----------	-----------------

Materiale corpo	TPU, trasparente
-----------------	------------------

Materiale dado	ottone, antiaderente
----------------	----------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10487



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0003F03

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, antiaderente



Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu