




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0003A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Collegamento elettrico - Presa		

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10490



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0003A03

Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu