

E10494




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC007

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 15 x 38

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10494



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu