


E10495



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



E10495



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0005A03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu