

E10498




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC001

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 47

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10498



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040ZDS0002A03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BK = nero
BU = blu