



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Materiali	TPU trasparente
-----------	-----------------

Materiale corpo	TPU, trasparente
-----------------	------------------

Materiale dado	ottone, nichelato
----------------	-------------------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10516



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0005E03

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu