

E10520



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC001
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10520



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu