

E10521



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10915
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, antiaderente
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10521



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002F03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu