


E10532



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS07,5E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 7,5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10532



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS07,5E03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu