

E10542




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030PLS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11487

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10542



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030PLS0005A03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, dritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BK = nero
BU = blu