


E10558



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 35

Materiali PA 6.6

Materiale corpo PA 6.6

Materiale dado POM

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, giallo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: POM



E10558



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0010E03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu