




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0015E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 35
Materiali		PA 6.6
Materiale corpo		PA 6.6
Materiale dado		POM

Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico		
Cavo: 15 m, PVC, giallo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

Collegamento elettrico - Presa		
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: POM		



E10559



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0015E03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu